



34CLBLB600RF

Silla juvenil operativa giratoria con brazos, contacto lama.

Tipo: Operativas

Características:

Brazos fijos de serie y ruedas autofrenantes.

Peso máximo soportado 40 kg

Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Salinas - Silla juvenil ergonómica con mecanismo de contacto lama, regulable en altura y con brazos fijos color blanco - Asiento y respaldo tapizados en tejido bali color gris oscuro.

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

- Base: Base de poliamida en color blanco, de 50 cm de diámetro.
- Gas: Gas de semidirección.
- Ruedas: Rueda autofrenante de nailon color gris de 5 cm de diámetro de rodadura interna y eje interior de acero

ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: Moderado 4-6 horas
- Peso (kg): 6
- Acabado: Tela
- Color: Gris oscuro
- Volumen caja (m3): 0,06
- Unidades por caja: 1,00
- Peso max. soportado: 100 Kg
- Certificaciones UNE: Sin certificado

MEDIDAS DEL PRODUCTO

- Altura total max (cm): 98,00
- Altura total min (cm): 76,00
- Altura asiento max (cm): 55,00
- Altura asiento min (cm): 42,00
- Ancho total (cm): 53,00
- Ancho asiento (cm): 41,00
- Ancho respaldo (cm): 38,00

MECANISMO

- Mecanismo: Contacto lama

INTERIORES

- Asiento: Madera contrachapada de 5 capas y 7,5 mm de espesor, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de espesor
- Respaldo: Madera contrachapada de 5 capas y 7,5 mm de espesor, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de

EXTERIORES

- Asiento: Carcasa de PVC de 10 mm de espesor, en color blanco
- Respaldo: Carcasa de PVC de 10 mm de espesor, en color blanco

- Fondo total (cm): 46,00
- Fondo asiento (cm): 37,00
- Altura brazo max (cm): 70,00
- Altura brazo min (cm): 57,00
- Alto caja (cm): 54,00
- Ancho caja (cm): 22,00
- Largo caja (cm): 54,00