



Product data sheet

Art nr.: 8481-3DE Etagewagen met vleugeldeuren

Transportmiddelen



Opbouwsysteem, stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden en één zijwand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Met een dubbele vleugeldeur, frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugeldeuren tot tegen de kopwand open te slaan. Met dak van draadgaas. 1 Vaste en 2 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Draagvermogen etage (kg)	90
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Totale lengte (mm)	1169
Totale breedte (mm)	630
Totale hoogte (mm)	1552
Etagehoogten (mm)	269, 669, 1069
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	77,8
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976392301