

Öler MS12-LOE-G-U

Teilenummer: 537156

FESTO

Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	1.500 cm ³
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Betriebsdruck	1 ... 16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	400 l/min
Normalnenndurchfluss	20.000 ... 22.000 l/min
Betriebsmedium	Luftqualitätsklasse 5:7:- nach DIN ISO 8573-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	6.500 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	intern
Pneumatischer Anschluss 2	intern
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung