

## Helge Nyberg

### Etagenwagen

#### Serie 100

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 750 x 425  
mm, Etage(n) aus Holz mit  
Laminierung in hellgrau, Gestell mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, Räder mit Gummi-  
Bereifung

Artikelnummer: 146160



HelgeNyberg AB

## Helge Nyberg Etagenwagen Serie 100

### Traglast 200 kg

#### Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 425 mm
- Höhe x Länge x Breite 1585 x 930 x 460 mm
- Etage(n) aus Holz mit Laminierung in hellgrau
- Etage(n) gerade
- Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Stahlrohrkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details

|                |                |                       |             |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Wagentyp       | Etagenwagen    | Länge                 | 930 mm      |

|                     |                            |                     |              |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Ladeflächenlänge    | 750 mm                     | Breite              | 460 mm       |
| Ladeflächenbreite   | 425 mm                     | Etagenausrichtung   | gerade       |
| Höhe                | 1585 mm                    | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Etagen Anzahl       | 4 Stück                    | Bereifung           | Gummi        |
| Traglast            | 200 kg                     | Durchmesser Rad     | 125 mm       |
| Traglast Etage      | 100 kg                     | Radlager            | Kugellager   |
| Material Etage(n)   | Holz                       | elektrisch leitend  | nein         |
| Oberfläche Etage(n) | laminiert                  | Radanordnung        | rechteckig   |
| Farbe Etage         | hellgrau                   | Oberfläche          | verzinkt     |
| Aufbauten           | 2 Stirnwände (Drahtgitter) | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück      |
| Material            | Stahlrohr                  | Gewicht             | 38 kg        |