

regalwerk Spanplattenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1695 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 525239

regalwerk Spanplatten-Steckregal

Anbauregal

regalwerk Spanplattenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1695 x 626 mm
- Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg
- Fach Breite x Tiefe 1695 x 600 mm
- 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- mit Vollblechwand
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten Ständerrahmen zur schnellen, schraubenlosen Steckmontage
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Regaltyp	Spanplattenregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Anbaufeld	Regal Ausstattung	Böden, Seitenwände
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachbreite	1695 mm
Höhe	2500 mm	Fachtiefe	600 mm
Breite	1695 mm	Ordnerhöhen	6 Stück
Tiefe	626 mm	Ständerrahmen Ausführung	mit Vollblechwand
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	250 kg	Oberfläche Traversen	verzinkt
Feldlast	2000 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Holzboden	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Anlieferung	vormontiert
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Montage	Längstraverse eingehängt, Boden eingelegt	Gewicht	129,51 kg

Zubehör

525233		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 875 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525235		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1005 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525237		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1285 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525253		Mittelanschlag, Für Spanplatten-Steckregal, Breite 1695 mm, Aus Stahl
525257		Hinterer Anschlag, Für Spanplatten-Steckregal, Breite 1695 mm, Aus Stahl
525259		Fachteiler, Für Steckregal, Tiefe 600 mm, Aus Stahl
525382		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 1695 x 600 mm, Stärke 16 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

146193		<p>Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung</p>
528204		<p>Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen</p>
529925		<p>Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium</p>
551468		<p>Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg</p>