

KIPPBEHÄLTER TYP BKM



Der bewährte Kippbehälter mit Abrollmechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar (bis BKM 100)
- als Spänebehälter (siehe Seite 27)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Aufnahmen für Kran
- Aufnahme für Hebelroller
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl



Typ BKM mit Rollen (Zubehör)




Typ BKM mit Deckel (Zubehör)



Typ BKM mit Rollen und Anhängervorrichtung mit Deichsel (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BKM 30	0,30	1140 x 820 x 815	1500	125
BKM 50	0,50	1540 x 820 x 1045	2500	164
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	3000	224
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1470	3000	387

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt