

**Artikelnummer:** 134192

**Kurzbeschreibung:** Reinigungsstofzuiger NSG uClean LD-1420 HMT

**Langbeschreibung:** Reinigungsstofzuiger NSG uClean LD-1420

HMT: Stofzuiger in professionele uitvoering voor professioneel nat-/droogzuigen van gebouwen (kantoor, bedrijf, huishoudelijk gebruik etc.), industrie en machines.

- Speciale kunststof houder met een inhoud van 20 l
- Weergave van toerental, 2 standen
- Blaasfunctie
- Aanlooptijd
- Snoeropwikkeling, stekker vast te zetten
- Parkeerstand
- Wielen en rollers rubberized
- Herkenning van de waterstand
- Multifunctioneel element en accessoirehouder
- Netsnoer (pvc), 12 m lang
- Gevouwen filterpatroon van polyester FPP 3600 (3600 cm<sup>2</sup> filteroppervlak), extra filter FSS 1200
- Vliesstofzuigerzak FBV 20

**Technische gegevens:**

- Stroomverbruik: max. 1400 W
- Volumestroom: max. 69 l/s
- Onderdruk: max. 259 mbar
- Geluidsniveau: db (A)
- Inhoud reservoir: max. 20 l bruto, 16 l stof, 10 l water
- Actieradius: 15,2 - 16,2 m
- Gewicht: 9,2 kg
- Afm. (bxlh) 370 x 390 x 550 mm

**Accessoireset HMT, bestaand uit:**

- 1 x zuigslang (a<sup>~</sup> 35 mm, 3,2 m)
- 1 x greepbuis, edelstaal met luchtschuif
- 1 x zuigbuis, edelstaal, telescoop 570 - 950 mm
- 1 x plintenzuigmond, 220 mm lang
- 1 x meubelzuigmond
- 1 x professionele omschakelbare zuigmond 29, omschakelbaar
- 1 x zuigmond 26 met waterinzet

Inclusief accessoires!

**Europese normen**  
Gecontroleerd volgens normen en richtlijnen van de Europese Gemeenschap. Alle apparaten worden geleverd in de uitvoering 230 V, 50/60 Hz.

**Stofklasse: 'L'**  
Industria'«le stofzuigers in de stofklasse 'L' zijn geschikt voor het opzuigen van droog stof met MAK-waarden >1 mg/cbm

**Power-techniek voor professionals**  
Snelle motor met tot 20% meer vermogen  
De snelle eentrapsmotor met een innovatieve highspeed-turbine zorgt voor een optimaal efficiëntieniveau met een beduidend hogere volumestroom en onderdruk dan vergelijkbare motoren met hetzelfde watt-vermogen – en is bovendien wezenlijk lichter en compacter. Met betrouwbare Starmix-Bypass-afkoeling voor nat- en droogzuigen. De levensduur van de koolborstels bedraagt meer dan 800 uur!

**Geoptimaliseerd reservoir met tot 20% meer netto volume**  
Overtuigend, modern en aantrekkelijk reservoirdesign met optimale bruto-nettoverhouding. De nieuwe snelle motor neemt weinig ruimte in, waardoor het filter dichter bij de kop van het reservoir geplaatst kan worden. Zo ontstaat een grotere inhoud van het reservoir. De schokbestendige en robuuste constructie is afgestemd op het toepassingsgebied. Dankzij de gladde binnenwanden is het apparaat snel en gemakkelijk te legen. Het diep gelegen zwaartepunt, de grote wielen en de zwenkwieltjes zorgen voor een uitstekende stabiliteit.

**Blaasfunctie met bajonetskoppeling**  
De nieuwe blaasfunctie met een aanzienlijke uitblaasstroom van 215 km/u kan ook naast het zuigen gebruikt worden. Gewoon een Starmix-zuigslang (slechts aan elkaar te klikken slangen) in de bajonetskoppeling steken, vastzetten en u kunt beginnen.

**Nieuw: blokkering 'SmartStop'**  
Met deze nieuwe blokkering is de NSG snel en stabiel in de parkeerstand vast te zetten – slechts met de voet, zonder dat u uw handen hoeft te gebruiken. Bovendien dient deze als bescherming bij het bewegen en beschermt deze de behuizing tegen beschadigingen en vergemakkelijkt hij het rijden over oneffenheden. De voetrem is als ergonomisch gevormde handgreep te gebruiken voor het eenvoudig en schoon legen van de houder.

**Stabiel aan alle kanten**

- Grotere wielen (130 mm) die zeer licht lopen
- Rubberized wielen voor geruisloze en krasvrije werking
- Met geoptimaliseerde rijverbinding

**ECO-schakelaar/kantel-voetscha**



