

C+P


Abteilschrank

Classic

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1480 x 500 mm, 5 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Füße, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 483811

CLASSIC



C+P Garderoben- und Umkleideschrank Classic

doppelstöckige, halbe Abteile

Abteilschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1480 x 500 mm
- 5 x 2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Je Abteil Kleiderstange, Haken
- Flügeltür mit Lochbild
- zusätzlich mit Etikettrahmen
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Füße
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung

- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Schranktyp	Spind	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteile	5 Stück	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Doppelstöckig	ja	Hutboden	nein
Höhe	1850 mm	Kleiderstange	ja
Breite	1480 mm	Kleiderhaken	3 Stück
Tiefe	500 mm	Sitzbanktyp	ohne
Abteilbreite	300 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Unterbau	Füße	Türkonstruktion	einwandig
abschließbar	ja	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Material	Stahlblech	Garantie	5 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	89,51 kg

Zubehör

407068		Flügeltür mit Lochprägung, für 5 x 2 300 mm Abteile, Für Sitzbankschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
407078		Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank, 5 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, in Korpusfarbe, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
407100		Vorhängeschloss, verschieden schließend
407102		Safe-O-Mat, für 1- oder 2-Euro-Münzen
407103		Tür-Kratz-Schutz für Zylinderschloss, mit Nummerierung

Dazu passt auch ...

504275		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523187		Feuchtraumbodenmatte, für ebene Flächen, Breite 600 mm, aus Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß