

**Art.-Nr.: 50106958**  
**TKS 20.P**  
**Reflektor**



Abbildung kann abweichen

# Inhalt

- Technische Daten

Art.-Nr.: 50106958 – TKS 20.P – Reflektor

## Technische Daten

### Basisdaten

Einsatzbereich Pharma

### Mechanische Daten

Bauform rund

Montagemaß Dicke 6,5 mm

Tripelgröße 2,3 mm

Montagemaß Durchmesser 20 mm

Reflexionsfläche Durchmesser 17 mm

Werkstoff Reflektor Kunststoff

Werkstoff Trägermaterial Kunststoff

Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PES

Struktur aktive Fläche Triple

Nettogewicht 3 g

Art der Befestigung Gewindestift M4

Materialverträglichkeit ECOLAB

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C

### Zertifizierungen

Schutzart IP 67

### Klassifikation

Zolltarifnummer 90029000

eCl@ss 8.0 27279203

eCl@ss 9.0 27273601

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467