

# PRODUKTDATENBLATT

## KSM

**ALPHA**LINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Leicht schneidend
- Komfortables Trennverhalten

Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit.



Typenbezeichnung	KSM
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	200543
GTIN	4011890002872
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,084 kg
Produktabmessung	125 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF25
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044650
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE