

**LED 24SMD 5050 78x45x40mm, R7s 85-265V 7,3W 660Lm
3000K 180°**

Artikel-Nr. 33575



www.sh-licht.de

Nennspannung:	85 - 265 V
Spannungsart:	AC
Lampenleistung:	7.3 W
Lichtstrom:	660 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	180 °
Durchmesser:	45 mm
Länge:	78 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	40000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED 24SMD 5050 78x45x40mm LED Stableuchte. Mit diesem neuartigen LED-Leuchtmittel können Sie problemlos ihren alten Halogenstrahler in einen modernen und effizienten LED-Fluter umwandeln. Entfernen Sie einfach die Halogenstablampe und ersetzen es durch diese R7s LED. LED-Leuchtmittel sind zuverlässiger und langlebiger und auch das Aufwärmen beim Einschalten des Strahlers entfällt.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 7.3
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: 0,53
 Lebensdauer (h): 40000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 16:02:51

