



EXPLORER

Modell	Länge	Bandbreite
EP 20	20 m	13 mm
EP 30	30 m	13 mm
EP 50	50 m	13 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Bandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	I
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, weiß
Endhaken	Multifunktion
Nieten für Endhaken	2
Verstärkungsplatte	Kunststoff
Material Gehäuse	ABS/TPE
Farbe Gehäuse	rot/schwarz
Ersatzband	auf Anfrage
Gehäuseform	Kapsel
Bandanfang	B, A auf Anfrage
Getriebeübersetzung Kurbel	1:1

EIGENSCHAFTEN:

- Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
- Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
- Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung