



PM64AV	
Typ	X (mm)
PM64/160AV	265
PM64/65AV	300
PM64/30AV	300

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG		
GEZEICHNET	Bahrät	BaM	23.05.2019								
GEPRÜFT	Schreiber	MS	23.05.2019								
GENEHMIGT											
PRODUKTION											
QUALITÄT											
						WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A3	
						1.4305		PM64AV			
						GEWICHT:		MASSSTAB:1:3		BLATT 1 VON 1	