



- Lötbad
- 100 W, 230 V
- Innen Ø 17,4 mm, Tiefe 22 mm
- Lötbadeinsätze für unterschiedliche Temperaturen
- Magnastat geregelt
- Horizontaler Halter
- Für bleifreie Lote geeignet

### W101 H Lötbad

Artikel Nr.: T0056109399N

Abmessungen L x B x H (mm)	350 x 90 x 50
Abmessungen L x B x H (Inch)	13.78 x 3.54 x 1.97
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	230 V
Leistung	100 W
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	---