

XAWF178EX

Control station, Harmony XAW, metal,
Emergency stop function, turn to release, 1
mushroom head push button 40mm, red, 1NC
+ 1NC, ATEX



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Harmony XAW |
| Produkt- oder Komponententyp | Komplette Kontrollstation |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XAWF |
| Anwendung der Bedieneinheit | Funk-Not-Halt Funktion |
| Material | Metall |
| Rückstellung | Zum Auslösen drehen |
| Zusammenstellung Gehäuse | 1 Rundkopf-Tastschalter Ø 40 mm, rot, Auslöseaktion 1Ö+1Ö |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Farbe des Schaltschranksockels | Schwarz |
| Farbe der Abdeckung | Schwarz |
| Kabeleinführung | 1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Produktgewicht | 0,830 kg |
| Beschriftung | Ex tb IIIC T85°C Db IP65 |
| Mechanische Lebensdauer | 300000 Zyklen |
| Kurzschlusschutz | 10 A Patronensicherung Typ gG |
| [le] Betriebsbemessungstrom | 3 A bei 240 V, AC-15, A600 6 A bei 120 V, AC-15, A600 0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 |

Montage

| | |
|---------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...60 °C |
| Überspannungskategorie | I entspricht IEC 60536 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Normen | IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 IEC 60947-5-5 ISO 13850 |
| Richtlinien | 94/9/EC - ATEX-Richtlinie |
| Staubzone | Zonen 21 - 22 |
| Produktzertifizierungen | INERIS 04ATEX0023X |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 9,000 cm |
| VPE 1 Breite | 9,500 cm |
| VPE 1 Länge | 23,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 885,000 g |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 32 |
| VPE 2 Höhe | 45,000 cm |
| VPE 2 Breite | 80,000 cm |
| VPE 2 Länge | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 46,720 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|