

Artikelnummer: 96352

Kurzbeschreibung: Halfautomatische omsnoeringsmachine model BW-600

Langbeschrijving: Halfautomatische omsnoeringsmachine model BW-600: Deze gebruiksvriendelijke en robuuste omsnoeringsmachine is geschikt voor een breed scala van industriële sectoren omdat hij verpakkingen met verschillende vormen kan omsnoeren, zoals dozen, containers, cilinders, etc. De omsnoeringsmachine kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. Het werkoppervlak is uitgerust met acht geïntegreerde stalen rollen die de positionering van de pakketten vergemakkelijken. De positie van de machine kan eenvoudig worden gewijzigd met behulp van vier zwenkwielen. Opmerkelijk is ook het slijtvaste, krachtgestuurde gordelgeleidingssysteem en het lage energieverbruik van de machine. De aandrijfmotor schakelt automatisch uit tijdens stilstand. Het standaardframe heeft de afmetingen B 850 x H 600 mm, andere framevarianten zijn op aanvraag leverbaar.

- Elektrische aansluiting: 230 Volt, 50 Hz, 1 fase, 1 fase
- Spoelhouder: 200 mm
- Machinegewicht 220 kg
- laskap
- Capaciteit: 27 omsnoeringen/min.
- Spanning instelbaar op 25 - 700 Newton
- kleinste verpakkingbreedte: 130 mm
- grootste verpakkingsgrootte: B 850 x H 600 mm (zie ook framemaat)
- Werkhoogte: 810 mm
- Bandbreedte: 12 mm
- Afdichtingssterkte 70%
- Soort riem: PP automatische riem (apart bestellen)

