

Artikelnummer: 188000

Kurzbeschreibung: LED Stehlampe NUBO plus, dimmbar, für Bildschirmarbeitsplatz, direkt/indirekt leuchtend, 4000 K, wei ss

Langbeschreibung: LED Stehlampe NUBO plus, dimmbar, für Bildschirmarbeitsplatz, direkt/indirekt leuchtend, 4000 K, silbern oder wei ss: Die puristisch designte LED Stehlampe NUBO plus fügt sich nahtlos in jede Bürogestaltung ein.

Ausgestattet ist sie mit einem transluzenten, d.h. teilweise lichtdurchlässigen Diffusor, welcher dank eines integrierten Touchdimmers die Einstellung von individuell angepassten Lichtverhältnissen ermöglicht. Der ebenfalls vorhandene

Präsenzmelder hilft bei der Reduzierung von

Stromkosten, indem er für eine automatische Abschaltung der NUBO plus beim Verlassen des Arbeitsplatzes sorgt. Der stabile U-Fu ss macht sie variabel platzierbar. Die 80 W starke LED Stehleuchte an sich ist bestens für die Verwendung an

Bildschirmarbeitsplätzen geeignet a'çâ,-â€œ die zu 40 % direkte sowie zu 60 % indirekte Lichtabstrahlung bietet hierbei stets eine optimale Ausleuchtung. Der Lichtstrom beträgt

7400 lm, bei der Farbtemperatur handelt es sich mit 4000 K um ein helles, einladendes

Neutralwei ss. Darüber hinaus überzeugt sie durch einen hohen Farbwiedergabeindex ("Color Rendering Index", kurz CRI), welcher die angestahlten Farben natürlicher und angenehmer erscheinen lässt. Der Blendungswert (UGR für "Unified Glare Rating") fällt dabei ausgesprochen niedrig aus. Auch in puncto Sicherheit ist die NUBO plus eine

exzellente Wahl. So bietet sie gemäß ss Schutzart IP20 Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von weniger als 12,5 mm sowie vor dem Zugang mit einem

Finger. Zusätzlich ist sie CE- und RoHS-zertifiziert und wurde daher gesundheits- und umweltschonend hergestellt. Sie erhalten die mit 5 Jahren Garantie versehene sowie der

Energieeffizienzklasse A++ entsprechende LED Stehlampe NUBO plus wahlweise in silberner oder wei sser Farbgebung. Weitere Details: Puristisches, universelles

Design Transluzenter, dimmbarer Diffusor mit integriertem

Präsenzmelder Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1

40 % direkte sowie 60 % indirekte Beleuchtung Gemäß ss Schutzart IP20 geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von weniger als 12,5 mm sowie geschützt gegen den Zugang mit

einem Finger Stabiler U-Fu ss CE- und RoHS-zertifiziert Einfache

Selbstmontage Abstrahlwinkel: um 120-Grad nach oben und um 80-Grad nach

unten Energieeffizienzklasse: A++ Leistung: 80 W, davon mit 48 W nach oben und mit 32 W nach unten Lichtstrom: 7400 lm, davon mit 4400 lm nach oben und mit 3000 lm nach

unten Farbtemperatur: 4000 K, neutralwei ss Farbwiedergabeindex (CRI): mehr als

80 Blendungswert (UGR): unter 19 LED-Lebensdauer: 50000 h Spannung: 100-240 V

AC Betriebstemperatur: - 20-Grad C bis + 45-Grad C Farbe: wahlweise silbern oder wei

ss Maße Leuchtenkopf: B 705 mm Maße Fu ssplatte: L 300 x B 450 mm Gesamthöhe:

1978 mm Gewicht: 13,4 kg 5 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4260466689522