

Artikelnummer: 96352

Kurzbeschreibung: Automatische Umreifungsmaschine Modell BW-600

Langbeschreibung: Automatische Umreifungsmaschine Modell BW-600: Diese bedienerfreundliche und robuste Umreifungsmaschine ist für die unterschiedlichsten Industriebranchen geeignet, denn es können Packstücke mit unterschiedlichen Formen wie z. B. Kartons, Behälter, Zylinder usw. umreift werden. Die Arbeitsoberfläche ist mit acht integrierten Stahlrollen ausgestattet, die das Positionieren der Packstücke erleichtern. Die Position der Maschine lässt sich per vier Lenkrollen leicht verändern. Bemerkenswert ist auch das verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführungssystem und der niedrige Energieverbrauch der Maschine. Bei Stillstandzeiten schaltet sich der Antriebsmotor automatisch ab. Der Rahmen in Standard-Ausführung hat die Maße B 850 x H 600 mm, andere Rahmen-Varianten sind auf Wunsch erhältlich. Elektrischer Anschluss: 230 Volt, 50 Hz, 1 Phase Spulenaufnahme: 200 mm Maschinengewicht 220 kg Schweißverschluss Leistung: 27 Umreifungen/Min. Bandspannung einstellbar auf 25 - 700 Newton kleinste Packungsbreite: 130 mm größte Packungsgröße: B 850 x H 600 mm (siehe auch Rahmengröße) Arbeitshöhe: 810 mm Bandbreiten: 12 mm Verschlussfestigkeit 70% Bandtyp: PP-Automatenband (separat bestellen)



EAN/GTIN: 4030198171608