



Lampe LED sur pied avec loupe & pince


- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique G
- la lampe contient des LED fixes
- les ampoules ne peuvent être changées dans la lampe
- 24 LED ultra claires
- en plastique ABS & métal
- loupe réglable avec agrandissement double, diamètre : 115 mm
- col de cygne flexible & tête de lampe mobile
- interrupteur tactile intégré
- angle de projection : 120°
- indice de protection : IP20 / classe de protection : II
- puissance : 4,5 W
- consommation d'énergie pondérée : 4,5 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 210 lumen
- température de couleur : 6.000 - 6.500 K (blanc lumière du jour)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : 1
- durée de vie : 20.000 heures
- longueur du col de cygne : 330 mm (chaque)
- tête de lampe de 185 mm de longueur
- portée de la pince : max. 80 mm
- socle stable de 220 mm de diamètre
- hauteur totale : env. 1.545 mm
- tension de fonctionnement : DC 5,0 V (100 - 240 V)
- fonctionnement à piles avec 4x piles AA (non fournies)
- avec adaptateur de courant & fiche Euro

Exemples d'utilisation :

- loupe réglable pour travailler & lire
- la pince tient les échantillons ou instructions



Lampe LED sur pied avec loupe & pince



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe LED sur pied avec loupe & pince	socle	blanc	4,5 watts	6.000 - 6.500 K	100 - 240 V	G	59006	53500735