

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, Typ 1, SAE J1772, C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.

Produktbeschreibung

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

- Vollständiges Produktprogramm
- Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design – dreifach ausgezeichnet
- Auf Anfrage mit Ihrem Logo – für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
- Längswasserdichtigkeit schützt sicher gegen Wassereintritt
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Geprüft nach Automobilstandards LV124, LV214 und LV215-2
- Geprüft nach EV Ready 37 Anforderungen
- Mittels Laser markiertes Steckgesicht nach DIN EN 17186

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1628423
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität
Produktschlüssel	XWBAAA
GTIN	4055626446592
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.704 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.634 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	AC-Ladekabel
Anwendung	zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
Ausführung	AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende
Ausstattung	mit Schutzkappe
Verriegelungsart	Keine Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss
Aufgebrachtes Logo	PHOENIX CONTACT-Logo
Lademodus	AC Level 2
Ladestandard	Typ 1

Elektrische Eigenschaften

Art der Signalübertragung	Pulsweitenmodulation
Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar
Kodierung	480 Ω (Hebel betätigt) 150 Ω (Hebel nicht betätigt)
Art des Ladestroms	AC 1-phasig
Ladeleistung	8 kW
Ladestrom	32 A

Leistungskontakt

Anzahl	3 (L1, N, PE)
Bemessungsspannung	250 V AC
Bemessungsstrom	32 A

Signalkontakt

Anzahl	2 (CP, CS)
Bemessungsspannung	30 V AC
Bemessungsstrom	2 A

Maße

Fahrzeug-Ladestecker

Breite	58 mm
Höhe	151,1 mm
Tiefe	236,1 mm

Fahrzeug-Ladestecker

Breite	58 mm
Höhe	151,1 mm
Tiefe	236,1 mm

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Farbe (Griffbereich)	schwarz (9005)
Farbe (Betätigungselement)	silbergrau (7001)
Farbe (Steckgesicht)	schwarz (9005)
Farbe (Schutzkappe)	schwarz (9005)
Farbe (Kabel)	schwarz (9005)
Material (Fahrzeug-Ladestecker)	Kunststoff
Material (Leitung Außenmantel)	TPE-U
Material (Kontaktfläche)	Silber

Kabel / Leitung

Leitungslänge	25 ft
Leitungsnormen / -bestimmungen	UL 62 FFSO7.E343212
Leitungsgewicht	max. 385 kg/km
Leitungsart	gerade
Leitungsaufbau	3 x 10 AWG + 1 x 18 AWG
Leitungsaußendurchmesser	17 mm ±0,4 mm
Außenmantel, Material	TPE
Abisolierlänge der Ummantelung	70 mm ±5 mm
Leitungs-Widerstand	≤ 0,00351 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur)

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius	min. 255 mm (15x Durchmesser)
-------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 10000
Steckkraft	< 75 N
Ziehkraft	< 75 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart Fahrzeug-Ladedose	IP44 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind)
Schutzart Schutzkappe	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)

Normen und Bestimmungen

AC-Ladekabel - EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01



1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Anschluss gemäß Norm

Normative Kabellängenrestriktionen

ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.

In den USA ist ein Kabelmanagement erforderlich, wenn die Kabellänge 7,5 m übersteigt (IEC 61851-1).

Normen

Normen/Bestimmungen


SAE J1772

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Zeichnungen

Anschlusszeichnung




Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker

1628423


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Schemazeichnung




Bedienungsanweisung

Schemazeichnung



Terminologie-Definition

Maßzeichnung



Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeug-Ladestecker während der gesamten Ladepausenzeit in eine geeignete Ladesteckerhalterung gesteckt wird, die einen Schutz von mindestens IP24 nach IEC 61851-1 gewährleistet. Zur Erstellung einer solchen Ladesteckerhalterung verwenden Sie die Maße des Fahrzeug-Ladesteckers. Detailliertere Maßangaben finden Sie auch im Download-Bereich.

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Zulassungen

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E473195-20160303	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	250 V	32 A	- 10	-

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27144705
ECLASS-10.0.1	27144705
ECLASS-11.0	27144705

ETIM

ETIM 8.0	EC002897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 10 Jahre;
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

1628423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628423>

Zubehör

Ladesteckerhalterung

Ladesteckerhalterung - EV-T1AC-PARK - 1624139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1624139>



CHARX connect accessories, Ladesteckerhalterung, Zubehör, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), Typ 1, SAE J1772, Vorderwandmontage, D-Line, C-Line, Gehäuse: schwarz

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411136>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de