

# Trennscheibe

# A 624 SX SUPRA



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□□

## Produktnutzen

Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<math><5\text{ kW}</math>) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

## Werkstoffe

Stahl ●

## Einsatzbereich

► Gleisbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
305 x 3,5 x 22,23	— —	100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23	— —	100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4	— —	100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4	— —	100 m/s	4800 1/min	10	351436

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

