


# Diamanttrennscheibe

# DT 602 B SUPRA



## Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

## Produktnutzen

Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit -  
Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten -  
Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf  
Elektrofugenschneider einsetzbar

## Werkstoffe

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

## Einsatzbereich

- ▶ Garten- und Landschaftsbau
- ▶ Straßenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

