

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung

OSE 2-80 EC Set

Bestell-Nr. 468.924



Technische Attribute

Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 /min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 /min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	163 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung

- + Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- + Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Grundausrüstung

1 Klett-Schleifplatte	469.009
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
1 Koffereinlage	469.017
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085