

## fetra Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1250 x 800  
mm, Plattform aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in  
RAL5007/RAL7035, mit 1 Schränken,  
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118795



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Tisch- und Schrankwagen

Traglast 600 kg

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 800 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007/RAL7035
- geschweißte Stahlkonstruktion
- mit 1 Schränken
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Durchmesser Rad 200 mm

Wagentyp	Schrankwagen	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	600 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1250 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	800 mm	elektrisch leitend	nein
Wagen Ausstattung	1 Schrank	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schränke Anzahl	1 Stück	Farbe	RAL5007/RAL7035
Höhe	905 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etagen Anzahl	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Bereifung	TPE	Gewicht	89 kg

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225621		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 800 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

