

# Furatmérő extra kis furatokhoz

## Specifikáció

Pontosság	4 μm 6 μm 10-18 mm tartománynál
Ismételhetőség	2 μm
Szállítva	Műanyag védőtokkal szállítjuk.

## Külön tartozék


No.	Leírás
215-120-10	Quick állvány 110 mm
543-310B	ABSOLUTE Digimatic mérőóra, MIN/HOLD funkcióval

Gyűrűk nem alaptartozékok. Lásd a 177-es sorozatot.




Quick állvány (opcionális)  
215-120-10


543-310B



0,95 - 4 mm



3,7 - 7,3 mm



7 - 18 mm

Lásd továbbá a mérőórák fejezetet.

## Sorozat 526

A kétpontos mérőfelület kialakítása révén ideális kis furatok méréséhez.

Jellemzői:

- Precíziós furatmérő eszköz pontos és gyors mérések kivitelezéséhez kis furatok esetén (Átmérő: 0,95-18mm).
- Igény esetén az analóg mérőóra kicserélhető Digimatic adatkimenettel rendelkező mérőórára is.
- A tapintó edzett kemény krómból.



526-127

526-172-1

## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Mérőóra száma	Tapintó mélység	Ülékek száma
526-173-1	0,95 - 1,55	0,01 mm	2046SB	11,5 mm	5
526-163-1	1,5 - 4	0,01 mm	2046SB	17,5-22,5 mm <sup>(1)</sup>	9
526-153-1	3,7 - 7,3	0,01 mm	2046SB	32 mm	7
526-126	7 - 10	0,01 mm	2046SB	40-56 mm <sup>(2)</sup>	6
526-127	10 - 18	0,01 mm	2046SB	62 mm	8
526-172-1	0,95 - 1,55	0,001 mm	2109SB-10	11,5 mm	5
526-162-1	1,5 - 4	0,001 mm	2109SB-10	17,5-22,5 mm <sup>(1)</sup>	9
526-152-1	3,7 - 7,3	0,001 mm	2109SB-10	32 mm	7
526-124	7 - 10	0,001 mm	2109SB-10	40-56 mm <sup>(2)</sup>	6
526-125	10 - 18	0,001mm	2109SB-10	62 mm	8

<sup>(1)</sup> Furat Ø ≤ 2,25 mm : mérési mélység 17,5 mm / furat Ø > 2,25 mm : mérési mélység 22,5 mm

<sup>(2)</sup> Furat Ø ≤ 8 mm : mérési mélység 40 mm / furat Ø > 8 mm : mérési mélység 56 mm

No.	Síklapúság
526-175	0,01mm, 0,001mm