

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 54
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTM-5, VLTM-7 oder VLTM-11.
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005
Ausführung: LED-Geräteträger, weiß (...WS-...) bzw. silber (...SI-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angepresst. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkenbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Converter. Regaloptik mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene.
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM. Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.
 Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).
 Farbwiedergabeindex Ra \geq 80, Farbtemperatur 5000 Kelvin (850)
 Material Geräteträger: Aluminiumprofil, stranggepresst

- Elektrische Ausführungen:**
- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Converter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

Betriebsgerät: schaltbar
Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.
Hinweis Sanierung: Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungskammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

Hinweis "Lebensmittelrecht!":
 Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1 c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
Zusatzausführungen auf Anfrage (Umgebungstemperaturen können abweichen):
ED: Geräteträger mit Notlichtelement und automatischem Selbsttest, mit wartungsfreiem Akku für Dauerschaltung 3 Stunden. Im Notlichtbetrieb ca. 450 lm LED-Lichtstrom. (Nur bei Geräteträgerlänge 1500 mm möglich)
Z: Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).
UR: Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).


inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.


Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	140	3600	26	-25	52
1	158	4000	29	-25	51
2	179	4500	33	-25	50
3	201	5100	37	-25	48
4	221	5500	40	-25	47
5	238	5900	43	-25	45
6	255	6400	46	-25	44
7	275	6800	50	-25	43
8	296	7300	53	-25	41
9	316	7800	57	-25	40

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1500
B	67
H	66
Gewicht [kg]	1,909



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A		23
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A		14
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10	
Betriebsdauer [h]	50.000	80.000	65.000	
Umgebungstemp. tq [°C]	46	25	25	

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	99.99
Phi_o [%]	0.01
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D 0.00T
Leuchtenlichtstrom [lm]	7790
Leuchtenleistung [W]	55
Leuchteneffizienz [lm/W]	141
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	\geq 80



	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X											
Y											
2H	2H	2H	2H	2H	2H	2H	2H	2H	2H	2H	
3H	23.3	24.5	23.4	24.6	24.7	25.9	27.1	26.0	27.2	27.3	
4H	23.7	24.8	23.9	24.9	25.1	26.2	27.3	26.4	27.5	27.6	
6H	24.0	25.0	24.2	25.2	25.3	26.3	27.4	26.6	27.6	27.7	
8H	24.0	25.0	24.2	25.2	25.4	26.4	27.4	26.6	27.6	27.8	
12H	24.0	25.0	24.3	25.2	25.4	26.4	27.3	26.6	27.5	27.7	
4H	2H	23.1	24.3	23.3	24.4	24.6	25.2	26.3	25.3	26.4	26.6
3H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.5	26.4	27.4	26.6	27.6	27.8	
4H	24.6	25.5	24.9	25.7	26.0	26.8	27.8	27.1	28.0	28.2	
6H	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3	27.1	27.9	27.4	28.2	28.5	
8H	25.0	25.8	25.4	26.1	26.4	27.2	27.9	27.5	28.2	28.5	
12H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.4	27.2	27.9	27.5	28.2	28.5	
8H	4H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	26.9	27.7	27.2	27.9	28.2
6H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.6	27.3	27.9	27.7	28.2	28.6	
8H	25.4	26.0	25.8	26.3	26.7	27.4	28.0	27.8	28.3	28.7	
12H	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	27.5	27.9	27.9	28.3	28.7	
12H	4H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	26.9	27.6	27.2	27.9	28.2
6H	25.4	25.9	25.7	26.3	26.6	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	
8H	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 7800 lm