

## Schake Schrankenzaun-Set



Set bestehend aus: 10  
Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1  
Lager-/Transporttraverse, 1  
Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte, Höhe  
x Länge 1250 x 2250 mm, Aus  
Kunststoff in weiß/rot, Ausgestattet  
mit vormontiertem Lampenadapter



**Artikelnummer: 218638**

## Schake Schrankenzaun-Set

### sofort einsatzbereit

Schrankenzaun-Set





- Set bestehend aus: 10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse, 1 Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte
- Für den Außenbereich geeignet
- Geeignet für den Einsatz im Straßenbau
- Höhe x Länge 1250 x 2250 mm
- Aus Kunststoff in weiß/rot
- Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
- Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

## Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Länge	2250 mm
Absperrsystem	Zaun	Material	Kunststoff
Zauntyp	Schrankenzaun-Set	Farbe	weiß/rot
Einsatzort	Außenbereich	Bauzaun Ausstattung	Lampenadapter, vormontiert
geeignet für (Branche/Bereich)	Straßenbau	Lampenadapter	ja
Set bestehend aus	10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse, 1	Zertifizierung	Prüfung TL Absperrtechnik 97

	Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte	
Höhe	1250 mm	Gewicht 556,14 kg

### Dazu passt auch ...

221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschäumstoff in gelb
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221266		Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße