




18509-442 Jacke

Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE



65% Polyester/35% Baumwolle
270 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen.

Träger

