

■ TEGERA® 47A



Entdecke mehr

ANGERAUTER, ETWAS DICKERER NITRILHANDSCHUH

Klassischer Allround-Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril für verschiedene Einsatzbereiche, vom Haushalt bis zur Fertigung. Etwas dicker, 0,45 mm, für einen besseren Schutz. Angeraut und mit diamantförmigem Griffmuster für guten Grip. Latexfrei für ein geringeres Allergierisiko.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gute Passform
- Robust
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Schutz gegen Chemikalien
- Frei von Latex
- Beständig gegen Öle und Fette

SCHÜTZT VOR/GEGEN

verätzungen, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

landwirtschaftsarbeiten, petrochemiearbeiten, chemische arbeiten, chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten, lackierarbeiten, papierindustriearbeiten, sanierungsarbeiten, müllabfuhrarbeiten, raumpflege

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,45 mm

LÄNGE 330 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Grifffläche Diamant

FARBE Grün

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 10/100



VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	L	N	O	T
Permeationsstufe	6	6	2	2	4	6
Degradation %	11,7	7,5	93,9	92,9	38,5	33,5

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	47A-7	7340118356129
8	47A-8	7340118356242
9	47A-9	7340118356365
10	47A-10	7340118356488
11	47A-11	7340118356600



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com