

Termékinformációk

09 02 240

Erő kombifogó "Lineman's Pliers"

Amerikai modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Magas áttétellel a könnyű vágás érdekében
- 50%-kal kisebb erő kifejtés a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
- Masszív kivitelezés a legnehezebb megterheléshez, univerzális alkalmazás
- Ergonóm kialakítású optimális fogantyúforma a legjobb kézi kapcsolathoz, és a fáradtságkímélő munkához
- Különösen hatékony keresztfogazott megfogadási zóna a fogó szájban – a stabil megfogáshoz és húzáshoz
- További megfogadási rész a csukló alatt az erőteljes emelésért és préselésért
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Altalános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 09 02 240 |
| EAN | 4003773065005 |
| Fogó | feketére foszfátzott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 460 g |
| Méret | 240 x 55 x 22 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5746 ASME B107.20 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------|
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 4,6 mm |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,0 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Megfogadási pont a csukló alatt, az erőteljes emelés érdekében

