




elesa
Original design L.652

1 Länge l		2 d ₁ H9 Bohrung		2 d ₂ Gewinde	d ₃	h ₁	h ₂	s Vierkant	t min.
Nennmaß	Istmaß								
40	41	-		M 5	-	28	18,5	13	16
40	41	B 6		M 6	9	28	18,5	13	16
55	56,5	-		M 5	-	33	21,5	15	15
55	56,5	B 6		M 6	10	33	21,5	15	18
55	56,5	-		M 8	10	33	21,5	15	18
67	68,5	B 6		-	11	37	24,5	16,5	20
67	68,5	B 8		M 8	11	37	24,5	16,5	20
67	68,5	-		M 10	-	37	24,5	16,5	20
80	82	B 6		-	14	41,5	25	20	25
80	82	B 8		M 8	14	41,5	25	20	25
80	82	-		M 10	14	41,5	25	20	25
80	82	-		M 12	14	41,5	25	20	18
93	94	B 6		-	15	46	28,5	21	25
93	94	-		M 10	15	46	28,5	21	25
93	94	-		M 12	15	46	28,5	21	18

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

Buchse
Messing

RoHS

Auf Anfrage
T-Griffe in orange oder rot

T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkkräfte erzielen.

Hinweise

GN 563.2 T-Griffe (Aluminium) QVX

GN 563.1 T-Griffschrauben (Kunststoff) QVX

Technische Informationen	
ISO-Passungen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1

2

GN 563-80-B8

1 Länge l

2 d₁ (d₂)