

Information produit

64 11 115

Pince coupante de devant pour l'électronique

DIN ISO 9654



- Pince coupante de devant, sans biseau
- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Charnière de précision entrepassée
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
- Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC
- Acier chromé à roulements à billes, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	64 11 115
EAN	4003773017769
Tête	polissage miroir
Poignées	gainées en plastique
Poids	50 g
Dimensions	115 x 61 x 13 mm
Norme	DIN ISO 9654
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 1,4 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 0,8 mm
Largeur de tête (A)	11 mm
Longueur de la mâchoire (B)	12 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	7 mm
Longueur des tranchants mm (C)	16 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

