

# DIGITUS 24-Port Gigabit PoE Netzwerkschicht, 19 Zoll, unmanaged, 2 Uplink Ports, SFP, 370 W, af/at

DN-95343  
EAN 4016032451242



### Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 370W PoE Budget

Die DIGITUS® Fast Ethernet PoE Switches sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Die PoE-Funktion und die 19" Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switches sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

### Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke

- 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
- 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
- PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- Auto MDI/MDI-X Funktion
- 16K MAC Adressen
- Integriertes Netzteil

- Leistungsaufnahme: 390 Watt
- Maximale PoE-Ausgangsleistung: 370 Watt
- Stromversorgung: AC:100-240V
- Stromverbrauch: 11.1W
- Anzahl der Ports: 24
- PoE Leistungsbudget: 370 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Managed: nein
- Montageart: 19 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
- VLAN: ja

### Lieferumfang

- 24-Port Fast Ethernet PoE Switch
- Schnellstartanleitung
- Stromkabel
- Befestigungszubehör

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	3	14,00	39,00	51,00	34,00	67.626,00
Innen-VPE	1	4,67	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Einzel-VPE	1	4,67	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Netto einzeln ohne VP	1	3,60	27,00	44,00	4,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

