

**REMA Schongreifer CNM**



Zwei mit Kunststoff verkleidete Backen hinterlassen keine Spuren auf dem Material (auf den Platten).

**Merkmale**




- Mit zwei Synthetikstoff-Klemmbacken

**Anwendung**

- Speziell entwickelt für beschädigungsfreies Heben und dem sicheren Transportieren von Nirostahl-, Alu-, Holzplatten usw.

**Norm:**

- EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Maulweite (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
CNM-0.5	500	1-20	102	65	462	224	48	80	48	6.0	3315001
CNM-0.5G	500	17-37	102	65	462	241	48	80	48	6.0	3315003
CNM-1.0	1000	1-30	105	80	470	282	46	80	54	6.5	3315000
CNM-1.5	1500	1-40	105	80	470	282	46	80	54	6.5	3315002
CNM-2.0	2000	1-50	124	100	704	408	63	80	65	15.0	3315004
CNM-3.0	3000	1-60	124	100	704	408	63	80	65	15.5	3315005