

DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau



Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das **10"** Patchpanel bietet mit 12 Ports auf **0,5 HE** eine **hohe Portdichte**. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschienenmontage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 1HE
 12 Ports
 LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22
 Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B
 Deckel mit Schnellverschluss
 Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

12 Kabelbinder, Montageanleitung
 4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37738.12	Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau	12	grau	7035


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.