

SIMATIC ET 200SP, digitales Eingangsmodul, DI 8x 24VDC High Speed, Verpackungsmenge: 1 Stück, drei alternative Betriebsarten: DI, Oversampling, 4xZähler, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x24 VDC HS
HW-Funktionsstand	ab FS04
Firmware-Version	V1.0.2
• FW-Update möglich	Ja
verwendbare BaseUnits	BU-Typ A0
Farbcode für modulspezifisches Farbkennzeichnungsschild	CC01
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision	GSDML V2.3
Betriebsart	
• DI	Ja

• Zähler • Oversampling • MSI	Ja Ja Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	70 mA; ohne Geberversorgung
Geberversorgung	
24 V-Geberversorgung	
• 24 V • Kurzschluss-Schutz • Ausgangsstrom, max.	Ja Ja; je Modul, elektronisch 700 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,5 W
Adressbereich	
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max. • Eingänge • Ausgänge	45 byte 32 byte; 1 byte + 1 byte für QI-Information in Betriebsart DI; 32 byte in Betriebsart Oversampling; 25 byte in Betriebsart Counter 20 byte; in Betriebsart Zählen (Count)
Hardware-Ausbau	
automatische Kodierung	Ja
• mechanisches Kodierelement • Typ des mechanischen Kodierelements	Ja Typ A
Auswahl BaseUnit für Anschlussvarianten	
• 1-Leiter-Anschluss • 2-Leiter-Anschluss • 3-Leiter-Anschluss • 4-Leiter-Anschluss	BU-Typ A0 BU-Typ A0 BU-Typ A0 mit AUX-Klemmen BU-Typ A0 + externe Klemmen
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
M/P-lesend	P-lesend
Impulsverlängerung	Ja
• Länge	2 s; 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp • frei nutzbarer Digitaleingang	Ja Ja

• Zähler	Ja
— Anzahl, max.	4
— Zählfrequenz, max.	10 kHz
— Zählbreite	32 bit
— Zählrichtung Vor-/Rückwärts	Ja
• Digitaleingang mit Oversampling	Ja
— Anzahl, max.	8
— Werte pro Zyklus, max.	32
— Auflösung, min.	7,8125 µs
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	6 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
— parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
für Alarमेingänge	
— parametrierbar	Ja
für Technologische Funktionen	
— parametrierbar	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	50 m
• ungeschirmt, max.	50 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
— zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	125 µs
Jitter, max.	5 µs
Alarमे/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarमे	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja

— parametrierbar	Ja
• Überwachung der Gebersversorgung	Ja; modulweise
• Drahtbruch	Nein
• Kurzschluss	Ja; modulweise
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	28 g
letzte Änderung:	01.12.2020