

Professional Economy

Für den Einsatz in Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



ANWENDUNG

- Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien
- Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben

Fliesen, Keramik

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	5035048025956		II
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	5035048025963		II



Professional Economy – für Stationär-Fliesensägen

Für den Einsatz auf Stationär-
Fliesensägen



ANWENDUNG

- Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Fliesen, Keramik

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3733-XJ	250	25.4	8	1.6	1	5035048012413		II



Professional Economy – für Stationär-Fliesensägen

Für den Einsatz auf Stationär-
Fliesensägen



ANWENDUNG

- Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Universal – Baustellenmaterialien, Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3734-XJ	250	25.4	5	1.6	1	5035048012420		II



EXTREME DEWALT® Diamant-Trennscheibe für handgeführte Fliesensägen (Nass- und Trockenschnitte)

Für den Einsatz auf
Hand-Fliesensägen



ANWENDUNG

- Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor
- Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7

PRODUKTMERKMALE

- Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment
- Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten
- Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte
- Bohrung: 20 mm, nicht für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Verfügt über 8 mm hohes und 1.7 mm breites Segment für eine hohe Standzeit

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3715-QZ	110	20.0	8	1.6	1	5035048083116		II



Diamant-Trennscheibe für handgeführte Fliesensägen (Nass- und Trockenschnitte)

Für den Einsatz auf
Hand-Fliesensägen

ANWENDUNG

- Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug
- Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6

PRODUKTMERKMALE

- Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment
- Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten
- Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte
- Bohrung: 20 mm, nicht für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Verfügt über 8 mm hohes und 1.7 mm breites Segment für eine hohe Standzeit

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3714-QZ	110	20.0	5	1.6	1	5035048083109		II

