

Datenblatt Artikel 812400

Kraftstoff-Kanister CLASSIC 18 L, HDPE

schwarz, besonders schwere Qualität



- gefertigt nach früheren RKK Zulassungsstandards
- durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- antistatisches Material / Oberflächenwiderstand $10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$
- mit unverlierbarer Verschraubung und passendem Auslaufrohr Art.-Nr. 819600 separat erhältlich
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- Überwurfmutter + Adapter (Art.-Nr. 819600) können für den Einsatz von separat erhältlichen Einfüllsystemen und Einfüllhilfen (Art.-Nr. 819800, 819801, 819310, 819351), QUICK-Direktbetankungssystem (81...
- Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/3/85

Mindest.Best.	3
Breite Karton	395
Best.einheit	Stück
Btl in Karton	0
EAN	4007228700718
Stück / Palette bzw Kiste	48
Summe Kartons	16
Tiefe	178
VE	3
Volumen L	18
netto Kg	2,04
Volumen m3	0,10374
Breite Pal	0,8
Kartons pro Lage	4
Zolltarif	39233090
brutto Kg	2,3
Gewicht VE	0,600
Höhe Karton	545
Farbe	schwarz
Höhe Pal	2,33
Länge Karton	530
Länge Pal	1,2
Breite	365
Brutto Gewicht Pal Kg	127,52
Bruttogewicht VE Kg	6,72

Höhe	435
Lagen	4
Stück / Lage	12