

PRODUKTDATENBLATT

DG50

ALPHALINE ●○○

●●○○○○ Lebensdauer

gerade



- geschlossener glatter Schneidrand für saubere Schnittkanten
- universelle Anwendung
- gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Nass- und Trockenschnitt

Die DG50 überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem geschlossenen Schneidrand sorgt sie für saubere Schnittkanten und ist in Fliesen universell einsetzbar. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303057
GTIN	4011890054109
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,500 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	7,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	265 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,500 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN