

Termékinformációk

25 03 125

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (Rádiófogó)

DIN ISO 5745

- Alkalmos a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pófák
- Fogazott fogófelületek
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pófák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	25 03 125
EAN	4003773043065
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	72 g
Méret	125 x 54 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,6 mm
Pófa vastagsága (illesztés) (T1)	7,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	1,8 mm
Pófa hossza (L3)	27,0 mm
Fejszélesség (W3)	13 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk