

Druckguss-Einbaustrahler quadratisch schwenkbar, f. Sockel MR16/GX5,3 Bohrung 68mm Chrom

Artikel-Nr. 53093



www.sh-licht.de

Ausführung:	sonstige
Montageart:	Einbau
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Fassung:	GX5,3
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Gehäusefarbe:	Chrom
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Länge:	85 mm
Breite:	85 mm
Außendurchmesser:	85 mm
Einbautiefe:	45 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Schutzklasse:	III
Schutzart (IP):	IP20
Brandschutz "F":	Ja
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Druckguss-Einbaustrahler quadratisch schwenkbar Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler MR-16, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, schwenkbar, quadratisch, ohne Leuchtmittel, für 50mm Durchmesser Leuchtmittel, für die Innenanwendung, 68mm Bohrung - auch mit HV-Lampen zu betreiben - Zubehör: Zugentlastung 53321

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2)

Letzte Aktualisierung am: 16.03.2015 10:06:27

Rolux Leuchten
Modell: DF-9501



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie-klassen:

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

}

L
E
D

}



874/2012



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.