


# Vakuumsaugnapf ESV-30-CN

Teilenummer: 191073

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	10,5 mm
Min. Werkstückradius R	80 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Sauger-Volumen	9,47 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20,8 N
Produktgewicht	5,8 g
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR