

DIGITUS® PLUG&VIEW

safe & secure – anywhere. anytime.

DIGITUS® Plug&View OptiPan

DN-16029
EAN 4016032362937



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie via QR-Code oder auf www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App
für Apple iOS und Google Android



DIGITUS® Plug&View OptiPan

Sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen und auch im Urlaub einen Blick in das Zuhause werfen – das ermöglicht Ihnen die DIGITUS® Plug&View OptiPan. Dank der Dreh- und Schwenkfunktion können Sie sich von unterwegs in Ihrem Zuhause umschaun. Die elegante kugelförmige IP-Kamera lässt sich entweder an der Decke montieren oder unauffällig im Raum platzieren. Das notwendige Befestigungsmaterial ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Indoor-Kamera überwacht so zum Beispiel Flure, Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Mit einer Videoauflösung von 2 Megapixeln, bietet die Plug&View OptiPan eine überzeugende Bildqualität. Außerdem unterstützt sie 2-Wege-Audio, also „Hören“ und „Sprechen“ - Ideal für das Kinderzimmer oder um den eigenen Hund vom Büro aus von der Couch zu vertreiben. Die Installation dieser Kamera ist, wie im gesamten Plug&View-System, schnell und einfach und erfolgt zum Beispiel über QR-Code-Scanning. Rufen Sie die Bilder direkt über die kostenfreie DIGITUS® Plug&View App ab. Zur späteren Sichtung der Bilder bietet sich die Speicherung der Videoaufnahmen in einem Google Drive Konto an.

Ihre Plug&View IP-Kamera mit Wireless LAN-Funktion, dreh- und schwenkbar, mit Befestigungsmaterial für eine Deckenmontage

- 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf www.plug-view.com registrieren, 3. Fertig!
- Dreh- und schwenkbare-Kamera steuerbar über verschiedene Netzwerk-Geräte
- 2-Wege-Audio ermöglicht Echtzeit-Maßnahmen

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720)
- Fernsteuerbare, motorisierte Schwenk- und Neigefunktion
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
- Unterstützt 2-Wege-Audio
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Abnehmbare Antenne
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Horizontal verstellbar bis 270°
- Vertikal verstellbar bis 90°
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Stromquelle (±10%): DC5 V / 2 A
- Abmessungen (mm): 100 (L) x 99 (B) x 118 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Verpackungsinhalt:

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Produkt Support CD-ROM
- Montagesatz
- Netzteile

