

Artikelnummer: 308623

Kurzbeschreibung: ESD steekwagen, draagvermogen 200 kg,

Langbeschreibung: ESD steekwagen, draagvermogen 200 kg,: ESD-transportapparaten gaan elektrostatische ladingen tegen en beschermen elektronische componenten. Elektrisch geleidende poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Wielen met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg, a^m 250 mm. Zwenkwieelaanslag met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg a^m 200 mm.[ul] Emmerbreedte: 300 mm Bladdiepte: 225 mm Buitenafmetingen: B 530 x D 510 mm. Totale hoogte: 1200 mm Hoogte duwbeugel: 1200 mm Draagvermogen: 200 kg Wiel a^m: 250 mm Eigen gewicht: 14,5 kg[ul]

