

Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Stahl, Inhalt 10 l, Höhe x Breite x Tiefe 241 x 244 x 428 mm, Flamm Sperre integriert, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236238



Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Stahl
- Inhalt 10 l
- Höhe x Breite x Tiefe 241 x 244 x 428 mm
- verschließbar mit Feindosierer
- Flamm Sperre integriert
- automatischer Überdruckausgleich
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- mit Feindosierhahn
- mit Tragegriff
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Tiefe	428 mm
Behältertyp	Kanne	Verschluss	Feindosierer
Kanistertyp	Transportkanister	Flamm Sperre	ja
Inhalt	10 l	Vakuum- /Überdruckausgleich	ja

Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare Stoffe	Ablauf	mit Feindosierhahn
Material	Stahl	Gefahrstoffbehälter Ausstattung	umlaufender Kunststoff- Schutzring
Oberfläche außen	verzinkt // beschichtet	Griff	Tragegriff
Farbe außen	gelb	Dichtung	NBR
Höhe	241 mm	Lieferumfang	inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Breite	244 mm	Gewicht	2,9 kg