

## M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 15m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 808 0011 150
Beschreibung	M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 15m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09488080011150">https://b2b.harting.com/09488080011150</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt umspritzt
Steckverbinder 2	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt umspritzt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	bahntauglich

### Ausführung

Kabellänge	15 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C unbewegt -25 ... +70 °C bewegt



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	6,6 mm ± 0,2 mm
Minimaler Biegeradius	6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen) 5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Impedanz	100 Ω ±5 %

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	Elastomer
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
--------	------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.037 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140067813
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)