Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Produktbeschreibung

Abdeckscheibe opal, satiniert, aus UV-beständigem PMMA. Homogene Ausleuchtung der Scheibe ohne sichtbare LED-Punkte.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 275 mm.

Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden

Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

 el. Konv.: Elektronischer Konverter f
ür LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: schaltbar

 $\bf Montage: Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.$


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
Н	75
HE	90
D	275
D2	275
DE min	262
DE max	265
S	25
Gewicht [kg]	1,57



Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	2940
Leuchtenleistung [W]	24
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



o-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
o-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
o-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
aumabmessungen Blickrichtung quer				Blickrichtung parallel						
2H 2H	25.4	26.8	25.7	27.0	27.2	25.3	26.7	25.6	27.0	27.2
3H	26.8	28.1	27.1	28.4	28.6	26.8	28.1	27.1	28.3	28.5
4H	27.5	28.7	27.8	28.9	29.2	27.4	28.6	27.7	28.8	29.1
6H	27.9	29.1	28.3	29.3	29.6	27.9	29.0	28.2	29.2	29.5
8H	28.1	29.2	28.5	29.5	29.8	28.0	29.1	28.4	29.4	29.7
12H	28.2	29.3	28.6	29.6	29.9	28.1	29.1	28.5	29.4	29.8
4H 2H	26.0	27.2	26.3	27.4	27.7	26.0	27.2	26.3	27.4	27.7
3H	27.6	28.7	28.0	29.0	29.3	27.6	28.6	27.9	28.9	29.2
4H	28.4	29.3	28.8	29.6	30.0	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9
6H	29.0	29.8	29.4	30.2	30.6	28.9	29.7	29.3	30.1	30.5
8H	29.2	30.0	29.7	30.4	30.8	29.1	29.9	29.6	30.3	30.7
12H	29.4	30.1	29.8	30.5	30.9	29.3	30.0	29.7	30.4	30.8
8H 4H	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.6	29.4	29.0	29.8	30.1
6H	29.5	30.1	29.9	30.5	30.9	29.4	30.0	29.8	30.4	30.8
8H	29.8	30.3	30.2	30.8	31.2	29.7	30.2	30.2	30.7	31.1
12H	30.0	30.5	30.5	31.0	31.4	29.9	30.4	30.4	30.9	31.4
12H 4H	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.6	29.3	29.1	29.7	30.1
6H	29.5	30.1	30.0	30.5	31.0	29.5	30.0	29.9	30.4	30.9
8H	29.9	30.4	30.4	30.8	31.3	29.8	30.3	30.3	30.7	31.2