



NOVAMEX
Le moulin st Pierre
CS 20154 Les Taillades
84304 Cavaillon
Tél. +33 (0)4 90 78 70 70
Fax +33 (0)4 90 78 70 61



NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES

Spray 740 ml - Bidon 5 litres



EU Ecolabel : FR/020/003

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a été validée par AFNOR Certification et ses performances par un laboratoire agréé.

APPROUVÉ
PAR LES MÉDECINS
ALLERGOLOGUES
DE L'ARCAA

Approuvé par les médecins allergologues de l'ARCAA (Association de Recherche en Allergologie et Asthmologie).



Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013.

 Made in France

L'ARBRE VERT a spécialement développé ce produit **sans substance actuellement répertoriée comme responsable d'allergie cutanée**. Il a été conçu pour minimiser les risques d'allergies, et pour un meilleur respect de **tous les types de peaux, même les plus sensibles**.

- Composition sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
- Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
- Sans symbole de danger, ni phrase de risque.
- Emballage 100% recyclable.
- Formule non testée sur les animaux.

Le nettoyant Vitres et Surfaces Modernes écologique L'ARBRE VERT Professionnel est un produit élaboré pour l'entretien régulier des vitres, surfaces vitrées et surfaces modernes (étagères en verre, miroirs, bureaux, tables, portes et poignées...).

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- aspect liquide limpide
- couleur incolore (sans colorants)
- parfum menthe
- pH : 8 - 10 (pur)
- densité à 20°C : 0,99 +/- 0,01
- solubilité totale dans l'eau

UTILISATEURS

Professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de l'entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes...

COMPOSITION SUIVANT LE RÈGLEMENT 648/2004/CE

Moins de 5% : Agents de surface non ioniques. Parfum.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
 - Laisser agir quelques secondes. Essuyer avec une lavette, un non-tissé ou à la raclette.
- Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l'eau potable.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

GENCOD

ITF 14

CODE PALETTE

CODE NOVAMEX

	GENCOD	ITF 14	CODE PALETTE	CODE NOVAMEX
SPRAY VITRES 740ml	3 450 601 013 379	13 450 601 013 376	03 450 601 013 386	28805
BIDON VITRES 5 L	3 450 605 131 031	13 450 601 029 216	03 450 601 029 226	28745

PALETTE

	740 ml	5 litres
Nbre UVC/palette	624	144
Nbre de couche	6	4
Nbre carton/couche	13	18
Nbre carton/palette	78	72
Poids net palette	458,5 kg	715 kg
Poids brut palette	542,3 kg	788,8 kg
Hauteur palette	1,764 m	1,358 m
Dimension palette	Europe	

CARTON

	740 ml	5 litres
Nbre UVC/carton	8	2
Poids net carton	5,88 kg	9,93 kg
Poids brut carton	6,67 kg	10,65 kg
Longueur carton	254 mm	267 mm
Largeur carton	227 mm	197 mm
Hauteur carton	269 mm	302 mm

PRODUIT

Poids brut unitaire	0,797 kg	5,18 kg
Longueur unitaire	109 mm	186 mm
Largeur unitaire	61 mm	126 mm
Hauteur unitaire	264 mm	291 mm
Volume unitaire	740 ml	5 litres