



# TruTool TKF 1500 2 fokozatú hajtóművel

Műszaki adatok

**TruTool TKF 1500 2-  
fokozatú hajtóművel  
1. fokozat****TruTool TKF 1500 2-  
fokozatú hajtóművel  
2. fokozat****MAXIMÁLIS FAZETTAHOSSZOK**

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup>	15 mm	15 mm
MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 600 N/MM <sup>2</sup>	11 mm	9 mm
MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 800 N/MM <sup>2</sup>	9 mm	6 mm

**SUGARAK**

LEGKISEBB SUGÁR	55 mm	55 mm
-----------------	-------	-------

**ÁLTALÁNOS**

MUNKASEBESSÉG	1,25 m/min	2 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	230 1/min	370 1/min
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	2600 W	2600 W
LEMEZVASTAGSÁG	4 mm - 160 mm	4 mm - 160 mm

**TÖMEG**

TÖMEG FOGANTYÚVAL, KÁBELEK NÉLKÜL	19,5 kg	19,5 kg
--------------------------------------	---------	---------