

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 2620
Handschuhe SOFTLINE EXTRA LANG



Produktbeschreibung

- PE-Handschuh, 90 cm, ca. 30 my, orange
- Polyethylen, unsteril
- extrem dehnbar
- wasserfest
- extra lang für mehr Schutz
- idealer für kurzfristige Arbeiten
- sehr günstig

Einsatzbereich

Für Veterinäre, fleischindustrie, Reinigungsarbeiten, Küche

Produkt

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Größe | Einheitsgröße |
| Material | Softfolie (PE), 30my |
| Farbe | orange |
| Stückgewicht in gr | 8,94 |
| Länge x Breite x Höhe | 90 cm |

Zusatzinformationen Handschuhe

| | |
|----------------------------|-------|
| Oberfläche | glatt |
| Stärke in mm (± 10%) | |
| Reißfestigkeit (Min.) in N | |
| Dehnbarkeit (Min.) in % | |

HYGO STAR[®] | Artikel-Nr.: 2620 Handschuhe SOFTLINE EXTRA LANG

Qualitätsmerkmale

| | |
|------------------------|-------|
| CE Kennzeichnung | Ja |
| Lebensmittelechtheit | Ja |
| Produktbezogene Normen | CAT 1 |

Verpackung

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Mengeneinheit | Stück |
| Menge Außenkarton | 2.000 |
| Menge CCG 1-Palette | 42.000 |
| Menge Voll-Palette | 70.000 |
| LxBxH Außenkarton in cm | 48.00 x 24.00 x 28.00 |
| Volumen in m ³ Außenkarton | 0,032256 |
| Bruttogewicht Außenkarton in gr | 18.800 |
| Art der Innenverpackung | Spenderbeutel |

Auszeichnung

| | |
|---------------------|---------------|
| Zolltarif-Nr. | 3926200000 |
| EAN-Innenverpackung | 4015544262001 |
| EAN-Außenkarton | 4015544962000 |

Mindesthaltbarkeit 10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
Stand 08.12.2015.

Seite 2/2